



NEW RESERVA

GREEN LINE LEZÁRÓ PRÉMIUM KATEGÓRIÁS BOROKHOZ

A Reserva lezáró optimális teljesítményt, megjelenést és fenntarthatóságot biztosít hosszúan érlelendő prémium borok számára.

- Az alacsony oxigén beviteli érték ideális könnyed, ropogós borokhoz, ugyanúgy, mint magas minőségű vörös borokhoz, melyeket akár 25 éves érlelésre szánunk.
- TCA-mentes, a dugóíz kockázata kizárva
- Flor minőségű natúr dugókon megfigyelhető évgűrűk, és parafára jellemző mintázat
- Természetes tapintású még vonzóbb felület,
- Legmagasabb besorolású megújuló növényi alapú polimerekből készítve
- Nagy felbontású nyomtatási lehetőségek
- Újrahasznosítható
- A termékcsalád kibővült a New Reserva 300 és az New Reserva 500 típusal a borfejlődés szélesebb skálája érdekében, amelyek illeszkednek a különböző fajtákhoz és borkészítési stílusokhoz



	New Reserva	New Reserva 300	New Reserva 500
Oxigén bevitel palackonként	0.3 mg O ₂ 3 hónap után 0.4 mg O ₂ 6 hónap után 0.7 mg O ₂ 12 hónap után 0.6 mg O ₂ évente, 1 év után	1.6 mg O ₂ 3 hónap után 2.1 mg O ₂ 6 hónap után 2.8 mg O ₂ 12 hónap után 1.1 mg O ₂ évente, 1 év után	1.8 mg O ₂ 3 hónap után 2.3 mg O ₂ 6 hónap után 3.1 mg O ₂ 12 hónap után 1.7 mg O ₂ évente, 1 év után
Bio besorolás*	★★★ 60% és 80% között bioalapú	★★★ 60% és 80% között bioalapú	★★★ 60% és 80% között bioalapú
Ökológiai lábnyom**	-2.6 g CO ₂ eq per lezáró	-2.6 g CO ₂ eq per lezáró	-2.6 g CO ₂ eq per lezáró
Prémium kidolgozás	Igen	Igen	Igen
Vevő saját logójával	Igen	Igen	Igen
Átmérő	24 mm	24 mm	24 mm
Hosszúság	44 mm 47 mm 52 mm	44 mm 47 mm	44 mm 47 mm
Súly / lezáró	5.9 g 6.3 g 7 g	5.5 g 5.9 g	5.5 g 5.9 g
Sűrűség	Teljes: 0.302 g/cm ³ Hab: 0.261 g/cm ³	Teljes: 0.302 g/cm ³ Hab: 0.261 g/cm ³	Teljes: 0.302 g/cm ³ Hab: 0.261 g/cm ³
Kihúzási erő	200 - 450 N	200 - 450 N	200 - 450 N


Átlagértékek az ASTM, Mocon és/vagy belső tesztelési módszerek alapján.

Az oxigénátviteli sebességre vonatkozó adatokat légköri körülmények között közöljük.

Megjegyzés az extrakciós erőre vonatkozóan: Környezeti hőmérséklet, töltött palackok a zárás után 3 nappal.

Minden Nomacorc újrahasznosítható más LDPE étel-miszer-csomagolásokkal.

Az új Reserva záróelemek lesarkítottak és a végükön tamponnyomott.



* Megújuló nyersanyagok százalékos aránya | <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>

**Az értékeket a „bölcsőtől a sírig” végzett elemzéssel határozták meg, 100%-os elégetést feltételezve, energia-visszanyeréssel, az életciklus végén történő ártalmatlanítással, és kivéve a lezáró használati fázisát.

Szabadalmaztatott koextrudálási eljárásunk két szakaszból áll. Először a nyersanyagokat összekeverjük, megolvasztjuk és extrudáljuk, így egy hosszú habosított hengert kapunk, amely a záróelem magját képezi. Ezután egy második extrudálási eljárás során a rugalmas külső héjat alkotjuk meg, amely a belső habosított magot körülöleli. A formát hűtővízben stabilizáljuk, mielőtt nagy sebességű vágási műveletünk megfelelő hosszúságúra vágná a záróelemeket. Technológiánkunk köszönhetően biztosítjuk a teljes konzisztenciát és az egyenletes teljesítményt palackról palackra. A termékek belső habosított magja előre tervezhető és meghatározott oxigénbeviteli értéket garantál, míg a külső héj biztosítja a zökkenőmentes kihúzást, visszahelyezést és problémamentes működést a palackozás során.

PRÉMIUM VÉG KIALAKÍTÁS

A tamponnyomós felület az évgűrűk és parafára jellemző mintázat megjelenését biztosítja a kiváló prémium megjelenés érdekében.

A Nomacorc termékekben az egyenletes cellaméret és sűrűség egyenletes és kiszámítható oxigénáteresztést biztosít.

SOFT FEEL SKIN TECHNOLOGIA

A lágyabb, rugalmas héj robusztus palackozási teljesítményt is biztosít, vonzóbb, lágyabb tapintással.

ELŐNYÖK / JELLEMZŐK

- A szabadalmaztatott koextrudálási technológia olyan borzárókat hoz létre, amelyek egyenletes, kiszámítható oxigénáteresztést biztosítanak, kiküszöbölve az oxidációból, redukcióból vagy parafa szennyeződésből adódó mellékkezet.
- A habosított mag egységes, kis cellás szerkezete rugalmas héjjal kombinálva pontosabb teljesítményt nyújt, mint a természetes, technikai vagy agglomerált dugók, illetve a csavarzárak
- A legkorszerűbb gyártási technológia sorozatonként azonos záróelemeket állít elő, ami problémamentes palackozást eredményez, hagyományos dugózó berendezéssel
- A szabadalmaztatott rugalmas héj hosszú távú, szoros tömítést biztosít, kiküszöbölve a szivárgást, törést és morzsolódást
- Élelmiszeriparilag jóváhagyott, inert anyagokból készült
- Megőrizzük a hagyományos palackbontási szertartást



MINŐSÉG/TELJESÍTMÉNY TESZTELVE AZ ALÁBBIKRA

Egyenletes habosított mag cellaméret és -sűrűség

A hossz, az átmérő és az ovális méretek konzisztenciája

Mechanikai teljesítmény - kihúzóerő; zárás és alakvisszanyerés; borfolyás; és szivárgás megelőzése

Érzékszervi semlegesség

Hőellenállás

Tinta tapadása

NEMZETKÖZI MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK

ISO (International Organization for Standardization)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

GMP (Good Manufacturing Practices)

BRC-Packaging (British Retail Consortium – Institute of Packaging)